

POWER MONITOR BRACKET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Per i nostri misuratori di energia, offriamo accessori per il montaggio, originariamente progettati per l'applicazione su porte d'ingresso, su guide DIN ad esempio. Allo stesso modo, in caso di perdita di una clip di montaggio, è semplice ordinarne un'altra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	POWER MONITOR BRACKET
Nr.Cat.	2091060000
GTIN (EAN)	4050118421903
CPZ	1 Pezzo

POWER MONITOR BRACKET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	100 mm	Larghezza (pollici)	3,937 inch
Posizione verticale	90 mm	Altezza (pollici)	3,543 inch
Peso netto	70 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	150 °C	Temperatura d'esercizio	150 °C
Temperatura di magazzino			

Classificazioni

ETIM 5.0	27141135	ETIM 6.0	EC002301
eClass 6.2	27-20-03-90	eClass 9.0	27-14-23-36
eClass 9.1	27-21-03-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN
---------------------	-----------------------

POWER MONITOR BRACKET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

