

Serie W
WQB 5 WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Cablaggio del trasformatore di corrente e tensione**

I morsetti sezionatori di prova di Weidmüller sono dotati di tecnologia di collegamento a molla e a vite, per permettervi di creare tutti i principali circuiti di conversione per la misurazione di corrente, tensione e potenza, in modo sicuro e sofisticato.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WQB 5 WTL 6/4 FF
Nr.Cat.	2550760000
Versione	Serie W, Collegamento trasversale®, per morsetti, Numero di poli: 5
GTIN (EAN)	4050118560626
CPZ	10 Pezzo

Serie W
WQB 5 WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	51,5 mm	Larghezza (pollici)	2,028 inch
Posizione verticale	29,32 mm	Altezza (pollici)	1,154 inch
Profondità	5 mm	Profondità (pollici)	0,197 inch
Peso netto	11,1 g		

Temperature

Temperatura di magazzino, max.	40 °C	Temperatura di magazzino, min.	10 °C
Temperatura di magazzino	10 °C...40 °C		

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

Dati caratteristici del sistema

Versione	per morsetti
----------	--------------

Dati dei materiali

Colori	arancione
--------	-----------

Dati dimensionamento

Corrente nominale	41 A
-------------------	------

Dimensioni

Passo in mm (P)	11,1 mm
-----------------	---------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000489	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 9.0	27-14-11-40	eClass 9.1	27-14-11-40

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
-----------------------	---