SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Per il collegamento lato apparecchio è necessario installare diversi connettori nel cablaggio dei sensori e attuatori. Questi sono disponibili nelle varianti M12, M8 e naturalmente M5.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8
Nr.Cat.	2020870000
Versione	Spina incorporata, M8 thread, Connettore femmina diritto, M 8, Numero di poli: 3, 1.5 m
GTIN (EAN)	4050118402902
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto	26,8 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Norme

Connettori a norma	IEC 61076-2-104

Dati generali

Codifica	nessuno	Diametro esterno conduttore	-
Filettatura del collegamento	M8 thread	Grado di protezione	IP67, se avvitato
Lunghezza del cavo	1,5 m	Lunghezza trefolo/cavo	1,5 m
Materiale base della custodia	Ottone, nichelato	Numero di poli	3
Pressacavi	M 8	Superficie dei contatti	dorata
Tipo di collegamento	Femmina		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002635	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-01-02	eClass 9.1	27-44-01-03

Approvazioni

ROHS	Conforme

Downloads


Brochure/Catalogo	FL FIELDWIRING EN

SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Schema elettrico



Schema dei poli

