

SAIB-VSA-3P/24/9/SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Al giorno d'oggi i cavi con lunghezze personalizzabili sono molto richiesti. In risposta a questa esigenza, Weidmüller offre una vasta gamma di connettori ad innesto per il libero confezionamento.

I connettori per valvole liberamente confezionabili sono utilizzati frequentemente nella costruzione di macchine speciali. Questi connettori vengono utilizzati per il collegamento di valvole elettromagnetiche. I connettori per valvole sono disponibili in tutte le forme standard. La gamma comprende le forme A, B industriale, B a norma DIN, C industriale e C a norma DIN. I connettori per valvole sono disponibili senza cablaggio, in versione a 3 e a 4 poli. È presente una guarnizione piatta che, una volta avvitata, garantisce un grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAIB-VSA-3P/24/9/SD
Nr.Cat.	2451220000
Versione	Connettore per valvole, Connettore femmina angolato
GTIN (EAN)	4050118465426
CPZ	1 Pezzo

SAIB-VSA-3P/24/9/SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto 26 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Cablaggio di protezione	Diodo soppressore	Campo di temperatura custodia	-30...+90 °C
Cicli di inserimento	≤ 50	Codifica	Forma A (18 mm)
Collegamento schermato	Nessuno	Corrente nominale	10 A
Diametro del cavo, max.	7 mm	Diametro del cavo, min.	4,5 mm
Grado di lordura	3	Grado di protezione	IP65
Materiale base della custodia	PA 6 GF	Numero di poli	3
Sezione di collegamento, max.	1,5 mm ²	Superficie dei contatti	CuSn
Tensione nominale	24 V	Tipo di collegamento	Collegamento a vite

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002062	eClass 6.2	27-26-07-03
eClass 9.0	27-44-01-05	eClass 9.1	27-06-03-12

Approvazioni

ROHS Conforme

DownloadsBrochure/Catalogo [FL FIELDWIRING EN](#)