

**PAC
PAC-ELCO38-F38-F-3M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Come da figura

I cavi PAC-ELCO preconfezionati sono pensati in modo particolare per il collegamento tra le interfacce RS-ELCO Weidmüller e le centraline.

Le caratteristiche principali sono le seguenti:

- Ad una estremità vengono collegati alle interfacce RS-ELCO; all'altra estremità possono essere equipaggiati con connettori femmina ELCO o con terminali.
- Cavi schermati con sezione 0,25 mm².
- Custodia in metallo con ingresso laterale e codifica.
- Disponibile in diverse esecuzioni e lunghezze.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|--|
| Tipo | PAC-ELCO38-F38-F-3M |
| Nr.Cat. | 7789763030 |
| Versione | Cavo preconfezionato, PAC, Presa di collegamento, Cavo LiYCY, 0.25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4032248190973 |
| CPZ | 1 Pezzo |

Foglio dati

PAC PAC-ELCO38-F38-F-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto 961 g

Temperature

| | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio , max. | 50 °C | Temperatura d'esercizio , min. | -10 °C |
| Temperatura di magazzino, max. | 60 °C | Temperatura di magazzino, min. | -10 °C |
| Temperatura d'esercizio | -10...50 °C | Temperatura di magazzino | -10...60 °C |

Dati generali

| | | | |
|----------------------|---|--------------------------|----------------------|
| Interfaccia PLC | H0.25/10 (FERRULES 0,25mm ²) | Collegamento interfaccia | Conector ELCO Female |
| Numero di poli, min. | 38 poli | Diametro esterno | 12,4 ± 1 mm |
| Cavo | Cavo LiYCY | Lunghezza del cavo | 3 m |
| Materiale | PVC | Sezione del conduttore | 0,25 mm ² |

Dati elettrici

| | | | |
|-----------------------------|---------|---|-----------|
| Tensione di dimensionamento | 250 V | Intensità della corrente consentita per percorso, max. | 1 A |
| Corrente totale, max. | 3 A | Resistenza | ≤ 80 mΩ/m |
| Prova alta tensione | 1 KV/1s | | |

Classificazioni

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0 | EC000237 | ETIM 6.0 | EC000237 |
| eClass 6.2 | 27-24-92-05 | eClass 7.1 | 27-24-92-05 |
| eClass 8.1 | 27-24-92-05 | eClass 9.0 | 27-24-22-20 |
| eClass 9.1 | 27-24-22-20 | | |

Downloads

Documentazione utente [Colours chart](#)