

SAI-ADAPT-M8/M12 4P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Gli adattatori M8/M12 e M12/M8 offrono una veloce implementazione della grandezza della presa.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-ADAPT-M8/M12 4P
Nr.Cat.	1990540000
Versione	Connettore Y, M12 / M8
GTIN (EAN)	4050118376371
CPZ	1 Pezzo

SAI-ADAPT-M8/M12 4P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto	15 g
------------	------

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati di collegamento

Uscita singola 1 - connettore plug-in	Maschio M8	Uscita singola 2 - connettore plug-in	Femmina M12
Coppia di serraggio del collegamento	M12: 0,8 Nm, M8: 0,5 Nm		

Dati generali

Campo di temperatura custodia	-25...+85 °C	Codifica	M12 = A, M8 = nessuno
Corrente nominale	4 A	Diametro esterno conduttore	-
Filettatura del collegamento	M12 / M8	Grado di lordura	3
Grado di protezione	IP67	Numero di poli	4
Tensione nominale	24 V		

Classificazioni

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002925
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-06
eClass 9.1	27-44-01-06		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	FL FIELDWIRING EN
-------------------	-----------------------------------

SAI-ADAPT-M8/M12 4P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Disegni****Disegno quotato****Schema elettrico**