

**Klippon POK (custodia vuota in policarbonato)
POK MOPL 1656 MINI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Come da figura

**Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta
integrazione per ogni applicazione**

L'uniformità degli accessori di sistema per le custodie Klippon® POK consente di adattare facilmente la custodia alle esigenze specifiche di ogni applicazioni.

La serie comprende:

- Piastre di montaggio
- Piastre di messa a terra
- Piedini di montaggio

Il nostro servizio di equipaggiamento prevede la consegna della custodia già predisposta al collegamento e adatta a qualsiasi applicazione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	POK MOPL 1656 MINI
Nr.Cat.	1534390000
Versione	Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Piastra di montaggio, Posizione verticale: 113 mm, Larghezza: 545 mm, Profondità: 1.5 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, zincata, zincato, argento
GTIN (EAN)	4050118338089
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

**Klippon POK (custodia vuota in policarbonato)
POK MOPL 1656 MINI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	545 mm	Larghezza (pollici)	21,457 inch
Posizione verticale	113 mm	Altezza (pollici)	4,449 inch
Profondità	1,5 mm	Profondità (pollici)	0,059 inch
Larghezza di fissaggio	532 mm	Altezza di fissaggio	76 mm
Peso netto	750 g		

PE70 Dati Generali

Spessore materiale	1,5 mm	Materiale	Lamiera d'acciaio, zincata
Superficie	zincato		

Dati generali Accessori

Altezza di fissaggio	76 mm	Larghezza di fissaggio	532 mm
Materiale	Lamiera d'acciaio, zincata	Spessore materiale	1,5 mm
Superficie	zincato		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000213	eClass 6.2	27-18-92-61
eClass 9.0	27-40-06-39	eClass 9.1	27-18-92-90

Approvazioni

Omologazioni



Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	STEP