

SAIE-M12S-4-2.0U-FP-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Per il collegamento lato apparecchio è necessario installare diversi connettori nel cablaggio dei sensori e attuatori. Questi sono disponibili nelle varianti M12, M8 e naturalmente M5.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAIE-M12S-4-2.0U-FP-M16
Nr.Cat.	2466940000
Versione	Spina incorporata, M12, Connettore maschio, diritto, Numero di poli: 4, 2 m
GTIN (EAN)	4050118481686
CPZ	1 Pezzo

SAIE-M12S-4-2.0U-FP-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto	30 g
------------	------

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Norme

Connettori a norma	IEC 61076-2-101
--------------------	-----------------

Dati generali

Codifica	A	Diametro esterno conduttore	-
Filettatura del collegamento	M12	Grado di protezione	IP67, se avvitato
Lunghezza del cavo	2 m	Materiale base della custodia	Ottone, nichelato
Numero di poli	4	Superficie dei contatti	dorata

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002635	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-01-02	eClass 9.1	27-44-01-03

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	FL FIELDWIRING EN
-------------------	-----------------------------------

SAIE-M12S-4-2.0U-FP-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Disegni****Schema dei poli**