

HS-HF 12.7-25.4/25 MM W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**MultiMark**

MultiMark offre un sistema di siglatura rapido e affidabile per permettere qualsiasi tipo di siglatura. Connettori, conduttori, cavi o dispositivi: la famiglia di prodotti MultiMark offre una gamma ben strutturata e pratica di marcatori, che possono essere usati insieme al nostro avanzato software di configurazione M-Print® PRO, adatto a tutte le aree di impiego.

I vantaggi di MultiMark

- Gamma di prodotti pratici e compatti
- Veloci da stampare e montare
- Identificazione affidabile dei collegamenti
- Eccellenti caratteristiche del materiale

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HS-HF 12.7-25.4/25 MM W
Nr.Cat.	2437910000
Versione	Segnafili e segnacavi, 12.7 - 25.4 mm, 25.4 x 40.5 mm, bianco
GTIN (EAN)	4050118460971
CPZ	400 Pezzo
stampante compatibile	2430920000 2448870000 1140490000

HS-HF 12.7-25.4/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	40,5 mm	Larghezza (pollici)	1,594 inch
Posizione verticale	25,4 mm	Altezza (pollici)	1 inch
Profondità	0,77 mm	Profondità (pollici)	0,03 inch
Peso netto	1,6 g		

Dati generali

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego	-55...105 °C
Colori	bianco	Larghezza	40,5 mm
Materiale	Poliolefina		

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Diametro esterno conduttore	12.7 - 25.4 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	25,4 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	12,7 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	120 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	35 mm ²
Temperatura di ritiro consigliata	90 °C	Velocità di calettamento	2:1

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN 45545-2 2013+A1 2015 BS EN ISO 4589-2 1999

HS-HF 12.7-25.4/25 MM W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Disegni**