

**Inserti d'adattamento
WCU 650 PC CABLE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Con i moduli logici WCU 501 e WCU 650 completamente incapsulati, è possibile monitorare, comandare e regolare i propri processi, anche in condizioni ambientali estreme. A tale proposito, la serie WCU offre dimensioni, prestazioni, robustezza e facilità d'uso eccellenti. L'ambiente di programmazione grafico e intuitivo Micon-L consente la commutazione flessibile degli input analogici e digitali, oltre che degli output digitali. Il raggio d'azione del software e dell'hardware sono espandibili per soddisfare su richiesta le esigenze dei clienti.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WCU 650 PC CABLE
Nr.Cat.	2515020000
Versione	USB 2.0
GTIN (EAN)	4050118528749
CPZ	1 Pezzo

**Inserti d'adattamento
WCU 650 PC CABLE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	1.500 mm	Lunghezza (pollici)	59,055 inch
Peso netto	75 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	60 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-20 °C
Temperatura di magazzino, max.	60 °C	Temperatura di magazzino, min.	-30 °C
Temperatura d'esercizio	-20 °C...60 °C	Temperatura di magazzino	-30 °C...60 °C

Dati generali

Interfaccia	USB 2.0	Tipo di collegamento	USB A
-------------	---------	----------------------	-------

EMC / urti / vibrazioni

Resistenza agli urti	min. 100 m/s ² (10 g)	Resistenza alle vibrazioni	min. 50 m/s ² (5 g) @ 10... 150 Hz
----------------------	----------------------------------	----------------------------	--

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000237	eClass 6.2	27-14-30-90
eClass 9.0	27-24-22-20	eClass 9.1	27-24-22-20

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------