



C.A 6418

Pinza per la misura di resistenza dell'anello di terra a sezione ovale




VERIFICA I LOOP DI TERRA SU BARRE RETTANGOLARI

- Misura della resistenza dell'anello da 0,01 a 1 200 Ω
- Misura della corrente da 0,5 mA a 20 A
- Allarmi disponibili in Ω e A
- Memorizzazione di 300 misure con ora e data
- Funzione HOLD automatica all'apertura della pinza
- Calibrazione automatica del traferro
- Non necessita di ricalibrazione presso la fabbrica



Pinza C.A 6418 compatibile con tutte le barre di messa a terra



Caratteristiche tecniche C.A 6418

PINZA PER RESISTENZA DI TERRA

Campo di misura	0,010 - 0,099 Ω	0,10 - 0,99 Ω	1 - 49,9 Ω	50 - 149 Ω	150 - 245 Ω	250 - 440 Ω	450 - 640 Ω	650 - 1200 Ω
Risoluzione	1 m Ω	10 m Ω	100 m Ω	1 Ω	5 Ω	10 Ω	10 Ω	50 Ω
Accuratezza	$\pm (1,5\%L + 0,01 \Omega)$	$\pm (1,5\%L + 2r^*)$	$\pm (1,5\%L + 2r)$	$\pm (2,5\%L + 2r)$	$\pm (5\%L + 2r)$	$\pm (10\%L + 2r)$	$\pm (15\%L + 2r)$	$\pm (20\%L + 2r)$
Tensione a vuoto	$\leq 4,5$ mV - 2 083 Hz							

AMPEROMETRO

Campo di misura	0,5 - 9,995 mA	10,00 - 99,90 mA	100,0 - 299,0 mA	0,300 - 2,990 A	3,00 - 20,00 A
Risoluzione	50 μ A	100 μ A	1 mA	10 mA	100 mA
Accuratezza	$\pm (2\%L + 200 \mu$ A)	$\pm (2\%L + r)$	$\pm (2\%L + r)$	$\pm (2\%L + r)$	$\pm (2\%L + r)$

CONFIGURAZIONE

Allarmi	Configurabili in Z e I
Buzzer	Attivo
HOLD	Manuale o PRE-Hold automatico
Standby automatico	Attivo / Disattivato

Caratteristiche generali C.A 6418

PINZA PER RESISTENZA DI TERRA

Display	OLED a 152 segmenti - Superficie attiva 48 x 39 mm
Memoria	300 misure con data e ora
Alimentazione	4 batterie alcaline da 1,5 V LR6 AA o 4 batterie NiMH
Autonomia	2 400 misure da 30 s
Calibrazione	Automatica all'avvio
IEC 61010	CAT IV 100 V / CAT III 150 V
Grado di protezione	IP 40
Dimensioni	300 x 106 x 56 mm
Peso	1,2 kg circa, batterie incluse

* L = Lettura, r = risoluzione

Caratteristiche della fornitura

Pinza C.A 6418 fornita con :

- 1 valigetta per il trasporto
- 4 batterie da 1,5 V
- 1 cinturino
- 1 CD ROM con istruzioni d'uso
- 1 guida di avviamento rapido
- 1 scheda di sicurezza multilingue
- 1 certificato di verifica



Per ordinare

C.A 6418 P01122018
Resistenza di calibrazione CLI P01122301



Opzionale

ITALIA
AMRA SpA
Via S. Ambrogio, 23
20846 MACHERIO (MB)
Tel: +39 039 245 75 45
Fax: +39 039 481 561
info@amra-chauvin-arnoux.it
www.chauvin-arnoux.it

SVIZZERA
Chauvin Arnoux AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tel: +41 44 727 75 55
Fax: +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

CHAUVIN
ARNOUX
GROUP