

CD-LID 25 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Aumentate la vostra flessibilità di cablaggio con la nostra ampia gamma di accessori, tutti disponibili da un unico fornitore.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CD-LID 25 GY
Nr.Cat.	2590110000
Versione	Copertura per canalina portacavi, 25 mm
GTIN (EAN)	4050118600650
CPZ	2 m

Foglio dati

CD-LID 25 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza	2.000 mm	Lunghezza (pollici)	78,74 inch
Larghezza	25 mm	Larghezza (pollici)	0,984 inch
Peso netto	55 g		

Dati generali

Alogeni	Sì	Canalina di cablaggio flessibile	No
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	grigio
Coperchio	Sì	Materiale	PVC
Resistente alle correnti superficiali	Sì	Tipo di montaggio	innestabile

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000727	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-40-07-76		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	STEP
---------------------	----------------------