

SAIS-WDF-3+PE-M20-S-COD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



I dispositivi periferici dovrebbero essere alimentati con maggiore potenza. Con il nuovo connettore ad innesto M12 di Weidmüller, è possibile fornire oltre 250 V e 2 A senza problemi. I connettori a innesto M12 compatti codificati S e T sono progettati per la trasmissione di massimo 630 V DC o 60 V DC e 12 A.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAIS-WDF-3+PE-M20-S-COD
Nr.Cat.	1460290000
Versione	Passaggio parete, Numero di poli: 4, Codifica: S, M12, 630 V
GTIN (EAN)	4050118266412
CPZ	1 Pezzo

SAIS-WDF-3+PE-M20-S-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Peso netto 20 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Norme

N° certificato (cURus) E307231

Dati generali

Campo di temperatura custodia	-40 ... +85 ° C	Cicli di inserimento	≥ 100
Codifica	S	Collegamento schermato	Nessuno
Corrente nominale	12 A	Corrente nominale	12 A
Diametro esterno conduttore	-	Filettatura del collegamento	M12
Grado di lordura	3	Grado di protezione	IP67
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Materiale dei contatti	CuZn
Numero di poli	4	Pressacavi	M 20
Resistenza contro l'isolamento	10 ⁸ Ω	Sezione di collegamento cavo, max.	1,5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	0,14 mm ²	Superficie dei contatti	dorata
Tensione nominale	630 V	Tipo di collegamento	Collegamento a vite

Classificazioni

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002925
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-06
eClass 9.1	27-44-01-06		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

Dati ingegneristici [STEP](#)

SAIS-WDF-3+PE-M20-S-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Schema dei poli

