

HSS-HF 4.8-9.5 EL Y13M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



La stampa dei tubi termoretraibili continui della serie MultiMark è realizzata in pochi secondi grazie alle nostre stampanti a trasferimento termico. La lunghezza del marcatore può essere regolata singolarmente per adattarsi al numero di caratteri o alle dimensioni disponibili. La lunghezza necessaria è pre-forata con precisione per mezzo di una lama speciale. Grazie alla loro forma ovale, i marcatori si aprono con facilità, si applicano rapidamente e si riducono con precisione per adattarsi al conduttore.

In caso di bobine contenenti più di 30 metri di materiale di stampa, è necessario l'utilizzo di un porta bobine esterno (1302920000).

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HSS-HF 4.8-9.5 EL Y13M
Nr.Cat.	1423260000
Versione	Segnafili e segnacavi, 4.8 - 9.5 mm, x 15.1 mm, giallo
GTIN (EAN)	4050118227437
CPZ	1 Pezzo
stampante compatibile	2430920000 2448870000 1140490000

HSS-HF 4.8-9.5 EL Y13M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	13.000 mm	Lunghezza (pollici)	511,81 inch
Larghezza	15,1 mm	Larghezza (pollici)	0,594 inch
Profondità	1,2 mm	Profondità (pollici)	0,047 inch
Peso netto	259 g		

Dati generali

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego	-55...105 °C
Colori	giallo	Larghezza	15,1 mm
Lunghezza	13.000 mm	Materiale	Poliiolefina
Numero per rotolo	1		

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Diametro esterno conduttore	4.8 - 9.5 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	9,5 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	4,8 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	16 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm ²
Temperatura di ritiro consigliata	90 °C	Velocità di calettamento	2:1

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN 45545-2 2013+A1 2015 BS EN ISO 4589-2 1999
Software	M-Print PRO configuration file

HSS-HF 4.8-9.5 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Disegni

