

**VG Ex MS (pressacavo Ex in ottone)
VG M16 EXE MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Pressacavi in ottone adatti per l'utilizzo in zone a rischio di esplosione Ex e (sicurezza aumentata). Sono stati testati in conformità alle norme e agli standard EN 60079-0:2009 più recenti e hanno ottenuto il necessario certificato ATEX.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VG M16 EXE MS
Nr.Cat.	1460040000
Versione	VG Ex MS (pressacavo Ex in ottone), Pressacavo, M 16, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, ottone, nichelato
GTIN (EAN)	4050118265989
CPZ	50 Pezzo

**VG Ex MS (pressacavo Ex in ottone)
VG M16 EXE MS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	46 mm	Lunghezza (pollici)	1,811 inch
Peso netto	50,6 g		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati Generali

Apertura della chiave 1	22 mm	Apertura della chiave 2	22 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Diametro cavo, esterno, max.	12 mm	Diametro cavo, esterno, min.	3 mm
Filettatura (esterna)	M 16	Grado di protezione	IP66, IP68
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP66, IP68	Indicazioni per l'installazione	Vedere le istruzioni per il montaggio
Inserto di tenuta stagna	CR	Lunghezza filettatura	16 mm
Materiale	ottone, nichelato	Norme	EN 60079-0 : 2009, EN 60079-1 : 2007, EN 60079-7 : 2007, EN 60079-11 : 2010, EN 60079-31 : 2009
Nota: grado di protezione	Si prega di attenersi alle informazioni riportate nelle istruzioni di montaggio.	O-ring	NBR
Passo del filetto	1,5 mm	morsetto	neoprene

Numeri certificati pressacavo

Marcatura:	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIC Db IP66/68	Numero del certificato pressacavo (ATEX)	IMQ 11ATEX038X
Numero del certificato pressacavo (GOST)	POCC TR.05.B04161		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-14-91-11
eClass 7.1	27-14-91-11	eClass 8.1	27-14-91-11
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-34

Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto	In combinazione alle custodie Klippon STB deve essere utilizzata una ulteriore guarnizione piatta - GWDR NP.
---------------------------	--

Approvazioni

Omologazioni



Omologazioni	EAC; ATEX
ROHS	Conforme

**VG Ex MS (pressacavo Ex in ottone)
VG M16 EXE MS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Downloads**

Brochure/Catalogo	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP