

VGM32-MS68 EMC 15-25SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Le custodie RockStar® HighPower sono realizzate in alluminio pressofuso ad elevata resistenza e, grazie al costante lavoro di ottimizzazione, offrono una protezione perfetta in condizioni ambientali estreme. La custodia multiparte offre agli utenti la possibilità di esaminare i processi di lavoro fino all'ultimo passo del ciclo lavorativo.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VGM32-MS68 EMC 15-25SET
Nr.Cat.	1463730000
Versione	
GTIN (EAN)	4050118269888
CPZ	1 Pezzo

VGM32-MS68 EMC 15-25SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	66,5 mm	Lunghezza (pollici)	2,618 inch
Peso netto	154 g		

Temperature

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 130 °C
------------------------------	-------------------

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati generali

Diametro del cavo, max.	25 mm	Diametro del cavo, min.	15 mm
Materiale	ottone, nichelato	Materiale guarnizione	T80s
Pressacavi	M 32, EMV	tipo di guarnizione	Anello in gomma

Design

Tipo di prodotto	Pressacavo, Fascetta di schermatura	Diametro del cavo, max.	25 mm
Apertura della chiave	36 mm		

General data

Grado di protezione	IP68
---------------------	------

Material

Materiale	ottone, nichelato
-----------	-------------------

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001123	ETIM 6.0	EC000441
eClass 6.2	27-26-12-90	eClass 7.1	27-44-02-90
eClass 8.1	27-44-02-90	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dati ingegneristici	EPLAN
Dati ingegneristici	STEP