

**THM  
THM UR20 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Le etichette non adesive su rotolo THM ET S7 sono utilizzate per identificare i moduli Simatic 200S, S7-300 e S7-400 di Siemens.

- Il software M-Print® PRO può essere utilizzato per realizzare stampe personalizzate su etichette THM ET S7 con una stampante THM.
- Le etichette possono essere separate facilmente
- La stampante THM Plus S assicura una stampa ad elevata resistenza

**Dati generali per l'ordinazione**

| Tipo                  | THM UR20 WS                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Nr.Cat.               | <a href="#">1429420000</a>                            |
| Versione              | THM, Marcatori per inserti, 90 x 8 mm, bianco         |
| GTIN (EAN)            | 4050118233858                                         |
| CPZ                   | 1 Pezzo                                               |
| stampante compatibile | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> |

**THM**  
**THM UR20 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 8 mm    | Larghezza (pollici)  | 0,315 inch |
| Posizione verticale | 90 mm   | Altezza (pollici)    | 3,543 inch |
| Profondità          | 0,08 mm | Profondità (pollici) | 0,003 inch |
| Peso netto          | 376 g   |                      |            |

**Dati generali**

|                                    |                       |                               |       |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------|
| Alogeni                            | Sì                    | Approvazione secondo UL 969   | No    |
| Campo delle temperature di impiego | -40...80 °C           | Classe d'infiammabilità UL 94 | HB    |
| Colori                             | bianco                | Larghezza                     | 8 mm  |
| Materiale                          | pellicola di vinile   | Numero per rotolo             | 1.000 |
| Processo di stampa                 | Trasferimento termico | Qtà/foglio                    | 1.000 |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT_U_REMOTE_16/17_EN</a>          |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN_WSCAD</a>                    |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software            | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**Foglio dati**

**THM**  
**THM UR20 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**