

ES EPG 60/HPG AEH 50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili**

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 1,5 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ES EPG 60/HPG AEH 50
Nr.Cat.	2577830000
Versione	Inserto pinza crimpatrice
GTIN (EAN)	4050118590708
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati**ES EPG 60/HPG AEH 50**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto 25 g

Descrizione contatto

Tipo di contatto Terminali con/senza
collare isolante

Inserti a crimpare

Larghezza di crimpatura in mm 22 Sezione trasversale a crimpare in rame 50
Larghezza di crimpatura 22 mm

Classificazioni

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-01-90-90		