THM
EL CC-RAIL MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Identificazione personalizzata: EL
Le infinite varianti dei marcatori MultiMark li rendono un'alternativa economica alle convenzionali etichette o alle etichette speciali. Per ciascuna larghezza, la lunghezza può essere configurata con precisione dal software, così da corrispondere perfettamente ai rispettivi cartellini di siglatura.Per tagliare ciascuna etichetta alle dimensioni necessarie viene utilizzata una lama. Il sistema perfetto per realizzare etichette di grandi dimensioni e morsettiere complete

I vantaggi di MultiMark

- Poliestere a doppia laminazione
- Può essere usato con dispositivi di numerosi produttori
- Sistema di siglatura dal design "familiare"

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EL CC-RAIL MM WS 30M
Nr.Cat.	2619970000
Versione	THM, Siglatura di apparecchi, 15, bianco
GTIN (EAN)	4050118626117
CPZ	1 Pezzo
stampante compatibile	2448870000 2430920000

THM
EL CC-RAIL MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza	30.000 mm	Lunghezza (pollici)	1.181,1 inch
Posizione verticale	15 mm	Altezza (pollici)	0,591 inch
Profondità	0,08 mm	Profondità (pollici)	0,003 inch
Peso netto	125 g		

Dati generali

Alogeni	No	Approvazione secondo UL 969	Sì
Campo delle temperature di impiego	-50...100 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	HB
Colori	bianco	Lunghezza	30.000 mm
Materiale	polipropilene	Numero per rotolo	1
Versione	esente da alogeni		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Approvazioni

ROHS	Conforme

THM
EL CC-RAIL MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

