

HSS 1.6-4.8 EL W13M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



La guaina termoretraibile continua TwinMark viene siglata in pochi secondi usando la stampa a trasferimento termico. A seconda del numero di caratteri o dello spazio disponibile, la lunghezza del marcatore può essere regolata e ridotta per adattarsi al conduttore. Dopo l'importazione dei dati col nostro software M-Print® PRO e la siglatura con la stampante THM Plus S, la guaina termoretraibile viene perforata sulla lunghezza desiderata ed è subito pronta per l'uso.

In caso di bobine contenenti più di 30 metri di materiale di stampa, è necessario l'utilizzo di un porta bobine esterno (1302920000).

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HSS 1.6-4.8 EL W13M
Nr.Cat.	1489640000
Versione	Segnafili e segnacavi, 1.6 - 4.8 mm, x 7.6 mm, bianco
GTIN (EAN)	4050118299441
CPZ	1 Pezzo
stampante compatibile	2430920000

HSS 1.6-4.8 EL W13M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	13.000 mm	Lunghezza (pollici)	511,81 inch
Larghezza	7,6 mm	Larghezza (pollici)	0,299 inch
Profondità	0,77 mm	Profondità (pollici)	0,03 inch
Peso netto	106 g		

Dati generali

Alogeni	Sì	Campo delle temperature di impiego	-55...135 °C
Colori		Industrie consigliate	Meccanica, Energia, Produttore dispositivi, Macchine
	bianco		
Larghezza	7,6 mm	Lunghezza	13.000 mm
Materiale	Poliolfina		

Segnafili e segnacavi

Alogeni	Sì	Diametro esterno conduttore	1.6 - 4.8 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	4,8 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	1,6 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	4 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0,75 mm ²
Temperatura di ritiro consigliata	90 °C	Velocità di calettamento	3:1

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

DownloadsDati ingegneristici [EPLAN, WSCAD](#)

HSS 1.6-4.8 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Disegni

