

**Spine piatte**  
**VFSKHV/0,5-1,0/288****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Prese piatte completamente isolate in PVC con  
spina in rame**

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | VFSKHV/0,5-1,0/288                                                    |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1491870000</a>                                            |
| Versione   | Spine piatte, Giunto isolato, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118301908                                                         |
| CPZ        | 100 Pezzo                                                             |

**Spine piatte**  
**VFSKHV/0,5-1,0/288**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|      |        |            |        |
|------|--------|------------|--------|
| Peso | 0,08 g | Peso netto | 0,81 g |
|------|--------|------------|--------|

**Conformità ambientale del prodotto**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Giunti**

|                                    |                       |                                    |                     |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|
| Colore d'identificazione           | rosso                 | Densità di innesto (d3)            | 0,8 mm              |
| Isolamento                         | Completamente isolato | Larghezza di innesto (d2)          | 2,8 mm              |
| Lunghezza 1 (l1)                   | 19,2 mm               | Materiale/plastica                 | PVC                 |
| Sezione di collegamento cavo, max. | 1 mm <sup>2</sup>     | Sezione di collegamento cavo, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001059    | ETIM 6.0   | EC000516    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-90 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-44-03-92 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-90 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN</a>                |

**Foglio dati****Spine piatte**  
**VFSKHV/0,5-1,0/288****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Disegni**