

Spine piatte
VRSHVI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Prese tonde completamente isolate in PVC con spina in rame**

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VRSHVI/1,5-2,5
Nr.Cat.	1491990000
Versione	Spine piatte,Giunto isolato,1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301878
CPZ	100 Pezzo

Foglio dati

Spine piatte VRSHVI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso	0,15 g	Peso netto	1,5 g
------	--------	------------	-------

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Giunti

Colore d'identificazione	blu	Isolamento	Completamente isolato
Lunghezza 1 (I1)	23,3 mm	Materiale/plastica	PVC
Sezione di collegamento cavo, max.	2,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	1,5 mm ²
Ø maschio/femmina	5 mm		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000149	ETIM 4.0	EC000524
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
-------------------	--------------------------------------

Foglio dati

Spine piatte
VRSHVI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

