

CMA-31-200-5A-5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



I convertitori di corrente innestabili sono particolarmente adatti all'installazione sulla barra collettrice.

Vantaggi:

- Sistema di collegamento senza viti con morsetto a molla autobloccante.
- Opzione di collegamento veloce per conduttori flessibili e rigidi.
- Resistenza agli urti e alle vibrazioni, elevate capacità di tenuta meccanica.
- Elevata resistenza alla corrente

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|--|
| Tipo | CMA-31-200-5A-5VA-1 |
| Nr.Cat. | 2420950000 |
| Versione | Corrente primaria: 200 A, Corrente secondaria max.: 5 A, Carico: 5 VA, Classe di precisione: 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118429190 |
| CPZ | 1 Pezzo |

CMA-31-200-5A-5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza | 60 mm | Larghezza (pollici) | 2,362 inch |
| Posizione verticale | 80,9 mm | Altezza (pollici) | 3,185 inch |
| Profondità | 52 mm | Profondità (pollici) | 2,047 inch |
| Peso netto | 1 g | | |

Temperature

| | | | |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------|
| Temperatura d'esercizio , max. | 50 °C | Temperatura d'esercizio , min. | -5 °C |
| Temperatura di magazzinaggio, max. | 70 °C | Temperatura di magazzinaggio, min. | -25 °C |
| Temperatura d'esercizio | -5 °C...50 °C | Temperatura di magazzinaggio | -25 °C...70 °C |

Dati tecnici

| | | | |
|----------------------|-------|--|---------------------------|
| Classe di isolamento | E | Corrente termica permanente di dimensionamento $I_{termico}$ | $1,2 \times I_{nominale}$ |
| Frequenza nominale | 50 Hz | Tensione d'esercizio $U_{max. max.}$ | 1,2 kV |

Attributi elettrici

| | | | |
|-------------------|-------|--------------------------|-----|
| Carico | 5 VA | Classe di precisione | 1 |
| Corrente primaria | 200 A | Corrente secondaria max. | 5 A |

Dimensioni dei conduttori in tensione

| | | | |
|------------------|---------|-------------------|---------------------------------------|
| Conduttore tondo | 25,7 mm | Guida di supporto | 20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm |
|------------------|---------|-------------------|---------------------------------------|

Classificazioni

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002048 | eClass 6.2 | 27-21-09-02 |
| eClass 9.0 | 27-21-09-02 | eClass 9.1 | 27-21-09-02 |

Approvazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Downloads

| | |
|-----------------------|--|
| Documentazione utente | instruction sheet english.pdf Betriebsanleitung deutsch |
|-----------------------|--|

CMA-31-200-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Disegni

