

**Industrial Ethernet
IE-PI-SCRJ-POF-QA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Inserti LWL SC per connettori Var.1 / 4 / 14

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PI-SCRJ-POF-QA
Nr.Cat.	2564960000
Versione	Inserto SC, Inserto maschio SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4050118574647
CPZ	10 Pezzo

Foglio dati

Industrial Ethernet IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto 13 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura di magazzino	
Temperatura di posa			

Dati generali

Cicli di inserimento	≥ 500	Collegamento 1	SCRJ
Colori	altro	Descrizione articolo	Inserito maschio SCRJ, POF
Diametro filo singolo, max.	2,3 mm	Diametro filo singolo, min.	2,1 mm
Diametro guaina, max.	8 mm	Diametro guaina, min.	5 mm
Grado di protezione	IP67 con custodia	Materiale base della custodia	PA 66
Materiale calotta antipolvere	TPE	Materiale ghiera	Arcap
Perdita d'inserzione	≤ 1,0 dB	Struttura	Inseri connettore e flangia adatti per custodia delle varianti 1, 4 e 14
Tipo di montaggio	Montaggio vite		

Norme

Connettori a norma IEC 61754-24

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

Approvazioni

ROHS Conforme