

**ES EPG 60/HPG AEH 70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili**

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm<sup>2</sup>
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 1,5 Ah

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	ES EPG 60/HPG AEH 70
Nr.Cat.	<a href="#">2577850000</a>
Versione	Inserto pinza crimpatrice
GTIN (EAN)	4050118590692
CPZ	1 Pezzo

**ES EPG 60/HPG AEH 70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Peso netto 25 g

**Descrizione contatto**

Tipo di contatto Terminali con/senza  
collare isolante

**Inserti a crimpare**

Larghezza di crimpatura in mm 22 Sezione trasversale a crimpare in rame 70  
Larghezza di crimpatura 22 mm

**Classificazioni**

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-01-90-90		