

CRIMPFIX R VARIO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CRIMPFIX R VARIO
Nr.Cat.	258000000
Versione	Macchine automatiche, Macchina spellafili e crimpatrice
GTIN (EAN)	4050118605846
CPZ	1 Pezzo

CRIMPFIX R VARIO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	335 mm	Larghezza (pollici)	13,189 inch
Posizione verticale	565 mm	Altezza (pollici)	22,244 inch
Profondità	485 mm	Profondità (pollici)	19,094 inch
Peso netto	25.265 g		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati tecnici

Collegamento elettrico	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA
------------------------	-----------------------------------

Macchine automatiche spellafili e crimpatrici

Campo di isolamento	0,5 - 2,5 mm ² (~ AWG 20-14)	Collegamento dell'aria compressa	5,5 bar
Collegamento elettrico	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA	Comando	Comando elettropneumatico
Crimpatura	Trapezoidale	Lunghezza dei terminali	14/16 mm
Lunghezza di crimpatura	8/10 mm	Lunghezza di inserimento min.	27 mm
Materiali di consumo	Terminali concatenati	Sezione del terminale, max.	2,5 mm ²
Sezione del terminale, min.	0,5 mm ²	Tempo di un ciclo	ca. 2 s

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002778	eClass 6.2	17-13-01-01
eClass 9.0	17-13-01-01	eClass 9.1	17-13-01-01

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Documentazione utente	Manual
-----------------------	------------------------