

CBC-FB 30-45/100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Aumentate la vostra flessibilità di cablaggio con la nostra ampia gamma di accessori, tutti disponibili da un unico fornitore.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CBC-FB 30-45/100
Nr.Cat.	2588880000
Versione	Tessuto del tubo flessibile proteggi cavi
GTIN (EAN)	4050118602432
CPZ	100 m

CBC-FB 30-45/100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	100.000 mm	Lunghezza (pollici)	3.937 inch
Peso netto	25 g	Diametro	45 mm

Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94	HB	Colori	grigio argento
Diametro	45 mm	Diametro fascio, max.	45 mm
Diametro fascio, min.	30 mm	Diametro nominale	30 mm
Materiale	PET polietilene tereftalato	Sezione utilizzabile	1.590 mm ²

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002604	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-43-03-02		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------