

**THM  
EL 9 MM WS 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Identificazione personalizzata: EL**

Le infinite varianti dei marcatori MultiMark li rendono un'alternativa economica alle convenzionali etichette o alle etichette speciali. Per ciascuna larghezza, la lunghezza può essere configurata con precisione dal software, così da corrispondere perfettamente ai rispettivi cartellini di siglatura. Per tagliare ciascuna etichetta alle dimensioni necessarie viene utilizzata una lama. Il sistema perfetto per realizzare etichette di grandi dimensioni e morsettiere complete

**I vantaggi di MultiMark**

- Poliestere a doppia laminazione
- Può essere usato con dispositivi di numerosi produttori
- Sistema di siglatura dal design "familiare"

**Dati generali per l'ordinazione**

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Tipo                  | EL 9 MM WS 30M                                        |
| Nr.Cat.               | <a href="#">2621420000</a>                            |
| Versione              | THM, Siglatura di apparecchi, 9, bianco               |
| GTIN (EAN)            | 4050118625622                                         |
| CPZ                   | 1 Pezzo                                               |
| stampante compatibile | <a href="#">2448870000</a> <a href="#">2430920000</a> |

**THM**  
**EL 9 MM WS 30M**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

|                     |           |                      |              |
|---------------------|-----------|----------------------|--------------|
| Lunghezza           | 30.000 mm | Lunghezza (pollici)  | 1.181,1 inch |
| Posizione verticale | 9 mm      | Altezza (pollici)    | 0,354 inch   |
| Profondità          | 0,1 mm    | Profondità (pollici) | 0,004 inch   |
| Peso netto          | 83 g      |                      |              |

**Dati generali**

|                               |                     |                                    |                                   |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Adesivo                       | Adesivo di acrilato | Alogeni                            | No                                |
| Approvazione secondo UL 969   | Sì                  | Campo delle temperature di impiego | -40... 150 °C                     |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0                 | Colori                             | bianco                            |
| Lunghezza                     | 30.000 mm           | Materiale                          | poliestere                        |
| Numero per rotolo             | 1                   | Versione                           | esente da alogeni,<br>autoadesivo |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC001288    | eClass 6.2 | 27-14-91-29 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-29 | eClass 9.1 | 27-40-06-29 |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|