

**THM
THM WO 14/22 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



I segnacavi THM WriteOn su bobina sono usati per siglare conduttori e cavi con diametro esterno max. di 36 mm. La striscia adesiva trasparente fissa e protegge la stampa sulla superficie del marcatore.

- Protezione della siglatura contro sporco e abrasioni mediante rivestimento con striscia adesiva trasparente
- Stampa semplice e rapida con stampanti a trasferimento termico di alta qualità

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THM WO 14/22 WS
Nr.Cat.	2621530000
Versione	THM, Segnafili e segnacavi, 1.9 - 5 mm, 14 x 22 mm, bianco
GTIN (EAN)	4050118625516
CPZ	5.000 Pezzo

THM
THM WO 14/22 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	22 mm	Larghezza (pollici)	0,866 inch
Posizione verticale	14 mm	Altezza (pollici)	0,551 inch
Profondità	0,025 mm	Profondità (pollici)	0,001 inch
Peso netto	0,05 g		

Dati generali

Campo delle temperature di impiego	-40...	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colori	bianco	Dimensioni del campo di siglatura	6 x 14 mm
Larghezza	22 mm	Tipo di stampa	Neutro

Segnafili e segnacavi

Diametro esterno conduttore	1.9 - 5 mm	Diametro esterno del conduttore, max.	5 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	1,9 mm		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

THM
THM WO 14/22 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

