

Serie CMA
CMA-31-250-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



I convertitori di corrente innestabili sono particolarmente adatti all'installazione sulla barra collettrice.

Vantaggi:

- Sistema di collegamento senza viti con morsetto a molla autobloccante.
- Opzione di collegamento veloce per conduttori flessibili e rigidi.
- Resistenza agli urti e alle vibrazioni, elevate capacità di tenuta meccanica.
- Elevata resistenza alla corrente

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CMA-31-250-5A-5VA-0,5
Nr.Cat.	1482050000
Versione	Corrente primaria: 250 A, Corrente secondaria max.: 5 A, Carico: 5 VA, Classe di precisione: 0,5
GTIN (EAN)	4050118291094
CPZ	1 Pezzo

Serie CMA

CMA-31-250-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	60 mm	Larghezza (pollici)	2,362 inch
Posizione verticale	80,9 mm	Altezza (pollici)	3,185 inch
Profondità	52 mm	Profondità (pollici)	2,047 inch
Peso netto	315 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	50 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-5 °C
Temperatura di magazzino, max.	70 °C	Temperatura di magazzino, min.	-25 °C
Temperatura d'esercizio	-5 °C...50 °C	Temperatura di magazzino	-25 °C...70 °C

Dati tecnici

Classe di isolamento	E	Corrente termica permanente di dimensionamento $I_{termico}$	$1,2 \times I_{nominale}$
Frequenza nominale	50 Hz	Tensione d'esercizio $U_{max.}$ max.	1,2 kV

Attributi elettrici

Carico	5 VA	Classe di precisione	0,5
Corrente primaria	250 A	Corrente secondaria max.	5 A

Dimensioni dei conduttori in tensione

Conduttore tondo	25,7 mm	Guida di supporto	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm
------------------	---------	-------------------	------------------------------------

Classificazioni

ETIM 5.0	EC002048	ETIM 6.0	EC002048
eClass 6.2	27-21-09-02	eClass 7.1	27-21-09-02
eClass 8.1	27-21-09-02	eClass 9.0	27-21-09-02
eClass 9.1	27-21-09-02		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	3D drawing
Documentazione utente	instruction sheet english.pdf Betriebsanleitung deutsch

Serie CMA CMA-31-250-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

