

**Spine piatte
KRN-M12/-95****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



**L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori
una qualità uniforme del collegamento elettrico
nel lungo periodo.**

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M12/-95
Nr.Cat.	1495620000
Versione	Spine piatte, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305265
CPZ	25 Pezzo

Spine piatte
KRN-M12/-95**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso	5,51 g	Peso netto	55,136 g
------	--------	------------	----------

Dati tecnici

Versione	Serie Euro, standard
----------	----------------------

Giunti

Diametro esterno codolo (d3)	18 mm	Diametro interno codolo (d1)	13,5 mm
Diametro interno flangia (d2)	13 mm	Foro	M 12
Isolamento	non presente	Larghezza flangia (b)	26 mm
Lunghezza codolo (a)	23 mm	Lunghezza collegamento (l)	48 mm
Sezione di collegamento cavo	95 mm ²		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001051	ETIM 6.0	EC001051
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-05	eClass 9.0	27-40-02-05
eClass 9.1	27-40-02-05		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN
Dati ingegneristici	STEP

Spine piatte
KRN-M12/-95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni