

**Cabtite (sistema di inserimento cavi)
CABTITE GI H BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



L'inserto innestabile permette di configurare le aperture del telaio come necessario per l'uso con guarnizioni piccole o grandi. Un "click" percettibile conferma la corretta installazione. Questo significa che il sistema di inserimento cavi Cabtite può essere configurato in modo diverso a seconda delle necessità (cavi, conduttori, tubi flessibili, linee pneumatiche e idrauliche).

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CABTITE GI H BK
Nr.Cat.	2584270000
Versione	inserto griglia, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 17.5 mm, Larghezza: 44 mm, Profondità: 17.5 mm, -40 °C...120 °C
GTIN (EAN)	4050118617122
CPZ	5 Pezzo

Cabtite (sistema di inserimento cavi)
CABTITE GI H BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	67 mm	Lunghezza (pollici)	2,638 inch
Larghezza	44 mm	Larghezza (pollici)	1,732 inch
Posizione verticale	17,5 mm	Altezza (pollici)	0,689 inch
Altezza minima	17,5 mm	Profondità	17,5 mm
Profondità (pollici)	0,689 inch	Peso netto	9,61 g

Informazioni generali

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Alogeni	No
Silicone	No	Guarnizione	TPE
Materiale	poliammide, rinforzato in fibra di vetro		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-18-28-15	eClass 9.1	27-18-92-65

Approvazioni

Omologazioni

ROHS Conforme**Downloads**

Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	CabTite Installation Instructions