

**THM
THM ET S7 1500 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Le etichette non adesive su rotolo THM ET S7 sono utilizzate per identificare i moduli Simatic 200S, S7-300 e S7-400 di Siemens.

- Il software M-Print® PRO può essere utilizzato per realizzare stampe personalizzate su etichette THM ET S7 con una stampante THM.
- Le etichette possono essere separate facilmente
- La stampante THM Plus S assicura una stampa ad elevata resistenza

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THM ET S7 1500 GE
Nr.Cat.	1991670000
Versione	THM, Siglatura di apparecchi, 108.8 x 22.9 mm, Siemens, giallo
GTIN (EAN)	4050118376326
CPZ	500 Pezzo
stampante compatibile	2430920000 2448870000

THM
THM ET S7 1500 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	22,9 mm
Posizione verticale	108,8 mm
Profondità	0,08 mm
Peso netto	0,68 g

Larghezza (pollici)	0,902 inch
Altezza (pollici)	4,283 inch
Profondità (pollici)	0,003 inch

Dati generali

Alogeni	No
Approvazione secondo UL 969	No
Classe d'infiammabilità UL 94	HB
Larghezza	22,9 mm
Numero per rotolo	500
Versione	esente da alogeni

Applicazione / Produttore	Siemens
Campo delle temperature di impiego	-50...100 °C
Colori	giallo
Materiale	polipropilene
Processo di stampa	Trasferimento termico

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.1	27-40-06-29

ETIM 6.0	EC001288
eClass 9.0	27-40-06-29

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
---------------------	------------------------------