

WM
WM 1/12 2.0-3.5 MM WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Non staccabile: WM**

I nostri cartellini di siglatura chiusi, non staccabili, sono installati senza l'utilizzo di ulteriori utensili. Il cavo è semplicemente filettato attraverso le aperture ad entrambe le estremità prima che i conduttori siano fissati nella loro posizione. La tensione stessa del materiale fissa il cartellino di siglatura nella sua posizione. I marcatori per cavi WM sono disponibili in 4 dimensioni per sezioni trasversali da 0,25 mm² to 16 mm². Per ciascuna dimensione sono disponibili tre lunghezze e due colori di etichette. Avrete così a disposizione un assortimento completo per portare a termine le attività quotidiane di etichettatura dei conduttori all'interno di un quadro di controllo.

I vantaggi di MultiMark

- Gamma di prodotti pratici e compatti
- Veloci da stampare e montare
- Identificazione affidabile dei collegamenti
- Eccellenti caratteristiche del materiale

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WM 1/12 2.0-3.5 MM WS
Nr.Cat.	2006190000
Versione	WM, Segnafili e segnacavi, 2 - 3.5 mm, 23 x 4.8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4050118390537
CPZ	2.000 Pezzo
stampante compatibile	2430920000 2448870000 1140490000

WM
WM 1/12 2.0-3.5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Larghezza	4,8 mm	Larghezza (pollici)	0,189 inch
Posizione verticale	23 mm	Altezza (pollici)	0,906 inch
Profondità	0,5 mm	Profondità (pollici)	0,02 inch
Peso netto	0,099 g		

Dati generali

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego	-40...150 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	HB	Colori	bianco
Dimensioni del campo di siglatura	13 x 4.8 mm	Larghezza	4,8 mm
Materiale	poliestere	Versione	esente da alogeni

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Diametro esterno conduttore	2 - 3.5 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	3,5 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	2 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	2,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0,75 mm ²

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP

WM
WM 1/12 2.0-3.5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

