

**SlimFix X**  
**SFX 30/60 MC NE RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



SlimFix X è un marcatore per conduttori e cavi, esente da alogeni e dal design poco ingombrante. I marcatori possono essere applicati anche dopo il cablaggio del conduttore. Slimfix è un marcatore riconosciuto e approvato per il settore del traffico. Lo strumento SF consente un montaggio facile, anche in presenza di marcatori di piccole dimensioni.

- Materiale esente da alogeni
- Marcatori collaudati ed apprezzati per le applicazioni nel settore del traffico.
- Necessità di fissaggio con fascette serracavo se la sezione del conduttore è maggiore di 16,0 mm<sup>2</sup>
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tipo                  | SFX 30/60 MC NE RT                                             |
| Nr.Cat.               | <a href="#">1369550000</a>                                     |
| Versione              | SlimFix X, Segnafili e segnacavi, 7 - 40 mm, 60 x 30 mm, rosso |
| GTIN (EAN)            | 4050118172119                                                  |
| CPZ                   | 30 Pezzo                                                       |
| stampante compatibile | <a href="#">1324380000</a>                                     |

**SlimFix X**  
**SFX 30/60 MC NE RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 30 mm   | Larghezza (pollici)  | 1,181 inch |
| Posizione verticale | 60 mm   | Altezza (pollici)    | 2,362 inch |
| Profondità          | 1,2 mm  | Profondità (pollici) | 0,047 inch |
| Peso netto          | 4,467 g |                      |            |

**Dati generali**

|                                   |                                  |                                    |              |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Alogeni                           | No                               | Campo delle temperature di impiego | -40...100 °C |
| Classe d'infiammabilità UL 94     | V-2                              | Colori                             | rosso        |
| Dimensioni del campo di siglatura | 45 x 30 mm                       | Larghezza                          | 30 mm        |
| Materiale                         | poliammide 66                    | Tipo di stampa                     | Neutro       |
| Versione                          | Montaggio con fascette serracavo |                                    |              |

**Segnafili e segnacavi**

|                                       |                     |                                       |                    |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Alogeni                               | No                  | Diametro esterno conduttore           | 7 - 40 mm          |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 40 mm               | Diametro esterno del conduttore, min. | 7 mm               |
| Sezione di collegamento cavo, max.    | 500 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min.    | 16 mm <sup>2</sup> |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a> |
|---------------------|----------------------|

**Foglio dati**

**SlimFix X**  
**SFX 30/60 MC NE RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**