SAIE-M8B-8-0.2U-FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Per il collegamento lato apparecchio è necessario installare diversi connettori nel cablaggio dei sensori e attuatori. Questi sono disponibili nelle varianti M12, M8 e naturalmente M5.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAIE-M8B-8-0.2U-FP
Nr.Cat.	1467630000
Versione	Spina incorporata, M8 thread, Connettore femmina diritto, M 8, Numero di poli: 8
GTIN (EAN)	4050118273373
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

SAIE-M8B-8-0.2U-FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto	10 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Norme

Connettori a norma	IEC 61076-2-104

Dati generali

Campo di temperatura custodia	-25...+85 °C	Codifica	nessuno
Corrente nominale	1,5 A	Diametro esterno conduttore	-
Filettatura del collegamento	M8 thread	Grado di protezione	IP67, se avvitato
Lunghezza trefolo/cavo	0,2 m	Materiale base della custodia	Ottone, nichelato
Numero di poli	8	Pressacavi	M 8
Sezione del conduttore	0,14 mm²	Superficie dei contatti	dorata
Tensione di dimensionamento	30 V	Tensione nominale	30 V
Tipo di collegamento	Femmina		

Classificazioni

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Approvazioni

Omologazioni	EAC
ROHS	Conforme

Downloads


Brochure/Catalogo	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Dati ingegneristici	STEP

SAIE-M8B-8-0.2U-FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Schema elettrico



Schema dei poli

