

**Elementi di collegamento
H1,5/14 R SP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Isolamento in polipropilene
- Resistente fino ad una temperatura di 105 °C
- su richiesta fornibile anche in materiale difficilmente infiammabile

Per conduttori di 0,14 - 150 mm² (AWG 26-300 MCM)

Materiale E-Cu, zincato galvanicamente

Tolleranza dimensionale secondo DIN 46228 Parte 4

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,5/14 R SP
Nr.Cat.	1476270000
Versione	Terminali, isolato, 10 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4050118283099
CPZ	100 Pezzo

Elementi di collegamento
H1,5/14 R SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	14 mm	Larghezza (pollici)	0,551 inch
Peso netto	0,026 g		

Dati tecnici

Versione	isolato
----------	---------

Terminali

Colore	Weidmüller	Diametro del collare (D2)	3,5 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	1,7 mm	L1 in mm	14 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	8 mm	Lunghezza di spellatura	10 mm
Sezione di collegamento cavo	1,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 16
Spessore del collare isolante (S2)	0,25 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,15 mm

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN
---------------------	-----------------------