

**Serie CMA
KCMA-18-100-1A-1,25VA-3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Il convertitore di corrente tipo cavo viene impiegato principalmente nel retrofitting per evitare la suddivisione di conduttori primari.

- Grazie alle dimensioni e alla semplicità di utilizzo, il convertitore di corrente a cavo è particolarmente adatto all'uso nelle posizioni di difficile accesso o in presenza di spazi ridotti
- In combinazione con i morsetti di serraggio, il sistema a scatto consente persino il montaggio con una sola mano.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KCMA-18-100-1A-1,25VA-3
Nr.Cat.	1482010000
Versione	Corrente primaria: 100 A, Corrente secondaria max.: 1 A, Carico: 1.25 VA, Classe di precisione: 3
GTIN (EAN)	4050118290851
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

Serie CMA KCMA-18-100-1A-1,25VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	41,6 mm	Larghezza (pollici)	1,638 inch
Posizione verticale	64,5 mm	Altezza (pollici)	2,539 inch
Profondità	68 mm	Profondità (pollici)	2,677 inch
Peso netto	260 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	50 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-5 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.	70 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	-25 °C
Temperatura d'esercizio	-5 °C...50 °C	Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...70 °C

Dati tecnici

Classe di isolamento	E	Corrente termica permanente di dimensionamento $I_{termico}$	$1,2 \times I_{nominale}$
Frequenza nominale	50 Hz	Tensione d'esercizio $U_{max. max.}$	0,72 kV

Attributi elettrici

Carico	1,25 VA	Classe di precisione	3
Corrente primaria	100 A	Corrente secondaria max.	1 A

Dimensioni dei conduttori in tensione

Conduttore tondo	18,5 mm
------------------	---------

Classificazioni

ETIM 5.0	EC002048	ETIM 6.0	EC002048
eClass 6.2	27-21-09-02	eClass 7.1	27-21-09-02
eClass 8.1	27-21-09-02	eClass 9.0	27-21-09-02
eClass 9.1	27-21-09-02		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	3D drawing
Documentazione utente	instruction sheet german.pdf

Serie CMA
KCMA-18-100-1A-1,25VA-3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com