

Spine piatte
KQI-M8/-16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Connettore per cavi isolato in PVC o PC/PA**

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico, eccetto connettori di testa

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQI-M8/-16
Nr.Cat.	1492500000
Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302516
CPZ	50 Pezzo

Spine piatte
KQI-M8/-16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto	5,1 g
------------	-------

Giunti

Colore d'identificazione	blu	Diametro esterno codolo (d3)	14 mm
Diametro interno codolo (d1)	5,8 mm	Diametro interno collare (d4)	10,5 mm
Diametro interno flangia (d2)	8,4 mm	Foro	M8
Lunghezza collegamento (l)	33,5 mm	Materiale/plastica	PA
Sezione di collegamento cavo	16 mm ²		

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN

Spine piatte
KQI-M8/-16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Disegni**