

PZ PK 6/70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Utensili di crimpatura per capicorda tubiformi e a crimpare con rotella di crimpatura**

- Rotella di crimpatura integrata per diverse sezioni
- Pinza crimpatrice esagonale per capicorda a compressione
- Pinza crimpatrice WM-Form per capicorda tubiformi
- utilizzabile in un ampio campo di sezioni, fino a 70 o a 120 mm²

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PZ PK 6/70
Nr.Cat.	1500470000
Versione	6mm ² , 70mm ²
GTIN (EAN)	4050118309263
CPZ	1 Pezzo

PZ PK 6/70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Profondità	515 mm	Profondità (pollici)	20,276 inch
Peso	2.000 g	Peso netto	2.040 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Descrizione contatto

Area di crimpatura , min.	6 mm ²	Area di crimpatura , max.	70 mm ²
---------------------------	-------------------	---------------------------	--------------------

Inserti a crimpare

Sezione trasversale a crimpare in alluminio	10 ... 50 mm ²	Larghezza di crimpatura	5 mm
---	---------------------------	-------------------------	------

Classificazioni

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

DownloadsBrochure/Catalogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)