

**THM**  
**THM MT30X 16.5/5.1 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Le etichette THM offrono un'eccellente qualità di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali ed un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale ogni esigenza di siglatura.

- Sono disponibili etichette in poliestere d'alta qualità in diversi colori o economiche etichette in carta
- Le etichette vengono posizionate automaticamente nella stampante per un'esatta centratura della siglatura su ciascuna etichetta

**Dati generali per l'ordinazione**

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Tipo                  | THM MT30X 16.5/5.1 GE                                 |
| Nr.Cat.               | <a href="#">1516990000</a>                            |
| Versione              | THM, Siglatura di apparecchi, 5.1 x 16.5 mm, giallo   |
| GTIN (EAN)            | 4050118324655                                         |
| CPZ                   | 1 Pezzo                                               |
| stampante compatibile | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> |

**THM**  
**THM MT30X 16.5/5.1 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 16,5 mm | Larghezza (pollici)  | 0,65 inch  |
| Posizione verticale | 5,1 mm  | Altezza (pollici)    | 0,201 inch |
| Profondità          | 0,08 mm | Profondità (pollici) | 0,003 inch |
| Peso netto          | 228 g   |                      |            |

**Dati generali**

|                                    |                       |                               |                                |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Adesivo                            | Acrilato              | Alogeni                       | No                             |
| Campo delle temperature di impiego | -40...150 °C          | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0                            |
| Colori                             | giallo                | Larghezza                     | 16,5 mm                        |
| Materiale                          | poliestere            | Numero per rotolo             | 10.000                         |
| Processo di stampa                 | Trasferimento termico | Versione                      | autoadesivo, esente da alogeni |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>         |

**THM**  
**THM MT30X 16.5/5.1 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

