

RKDG 2XD8.5 WG PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ampia gamma di accessori per le scatole FieldPower®.
Guarnizioni cavo, connettori ad innesto, elementi di
bloccaggio e molto altro ancora.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RKDG 2XD8.5 WG PT6
Nr.Cat.	1114530000
Versione	FieldPower®, Inserto guarnizione, tondo, IP54, 8.5 - 10.5 mm
GTIN (EAN)	4032248892624
CPZ	10 Pezzo

RKDG 2XD8.5 WG PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto	25 g
------------	------

Temperature

Temperatura d'esercizio

Temperatura di magazzino

Indicazioni generali

Alogeni	No	Campo di sezioni, max.	10,5 mm
Campo di sezioni, min.	8,5 mm	Colori	Nero
Esente da silicone	Sì	Grado di protezione	IP54
Materiale	EPDM	Spessore	18 mm
Tipo di cavi	tondo		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002498	eClass 6.2	23-07-16-90
eClass 9.0	27-14-11-92	eClass 9.1	27-14-25-90

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	STEP
---------------------	----------------------