


OMNIMATE Housing - Serie CH20M

CH20M45 S 2PSC/3SC BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Efficienza, flessibilità e design nella forma migliore - un vero e proprio abito su misura

Scalabilità, design individuale ed efficienza dei costi - Oltre alla funzionalità innovativa, un criterio fondamentale nella scelta del tipo di custodia è rappresentato dalla flessibilità. Scegliete quindi le massime prestazioni con la minima spesa.

La custodia elettronica modulare CH20M45 rappresenta il formato XL nella gamma attuale per applicazioni elettroniche con più bisogno di spazio, ad es. per piccoli comandi e alimentatori.

Il sistema convince, oltre che per la scalabilità, la flessibilità, l'elevato grado di sicurezza e la funzionalità innovativa nell'applicazione, anche per i dettagli orientati all'applicazione e alla pratica:

- **Installazione rapida** grazie a funzioni come "Wire ready", o la testa della vite Multi-Tool universale
- **Facilità d'uso** grazie a cartellini chiari e di durata associati alla semplicità di sigillatura, alla staffa di sbloccaggio o al coperchio trasparente
- **Massima protezione contro i disturbi** grazie alla protezione ESD con grandi giunti in materiale plastico ad alte prestazioni
- **Massima sicurezza di funzionamento** grazie all'esclusiva codifica AutoSet e alla protezione dita bilaterale sui connettori maschio e femmina

CH20M - il nome compatto per il sistema più compatto reperibile in commercio non significa solo "Component Housing IP20 Modular".

CH20M è anche sinonimo di efficienza e innovazione nel design, nella produzione e nell'applicazione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CH20M45 S 2PSC/3SC BK 2010
Nr.Cat.	1137740000
Versione	Elemento laterale, OMNIMATE Housing - Serie CH20M Nero, Larghezza: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248919710
CPZ	6 Pezzo

Foglio dati

OMNIMATE Housing - Serie CH20M CH20M45 S 2PSC/3SC BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza	105,49 mm
Larghezza	45 mm
Posizione verticale	22,83 mm
Peso netto	14,7 g

Lunghezza (pollici)	4,153 inch
Larghezza (pollici)	1,772 inch
Altezza (pollici)	0,899 inch

Dati caratteristici del sistema

Numero di collegamenti	8
Numero di circuiti stampati per modulo	2
Colabilità	No

Numero di livelli di collegamento	2
Contatto con guida di supporto	No

Dati del materiale

Materiale isolante	PA 66 GF 30
Tabella dei colori (simile)	RAL 9011
CTI	≥ 550
Temperatura di magazzinaggio, min.	-40 °C
Umidità relativa durante l'immagazzinaggio, max.	80 %
Temperatura d'esercizio , max.	120 °C
Campo della temperatura di montaggio, max.	85 °C

Colori	Nero
Gruppo materiali isolanti	II
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Temperatura di magazzinaggio, max.	85 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Campo della temperatura di montaggio, min.	-25 °C

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001031
eClass 6.2	27-18-09-90
eClass 8.1	27-18-27-02
eClass 9.1	27-18-27-90

ETIM 6.0	EC001031
eClass 7.1	27-18-27-02
eClass 9.0	27-18-27-90

Note

Note

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	FL ANALO.SIGN.CONV.EN MB DEVICE MANUF.EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Dati ingegneristici	STEP

**OMNIMATE Housing - Serie CH20M
CH20M45 S 2PSC/3SC BK 2010**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni