

## Klippon POK (custodia vuota in polycarbonato) KLIPPON POK 081606

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



### Klippon® POK – custodia in poliestere

Le custodie in poliestere rinforzato con fibra di vetro della serie Klippon® POK rappresentano una soluzione d'alta qualità per la protezione dei componenti elettrici. Queste custodie sono ideali nei casi che necessitano di caratteristiche di resistenza alla corrosione, resistenza agli urti e una protezione di alto livello.

#### Caratteristiche:

- Poliestere rinforzato con fibra di vetro
- 17 taglie
- Due colori standard: grigio (simile a RAL 7001) e nero (simile a RAL 9011)
- Coperchio con viti in acciaio inox nella forma a croce / a lama
- Guarnizione sagomata in silicone o cloroprene
- Fori per il montaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna
- Montaggio diretto nella custodia o uso di una piastra di montaggio interna
- Montaggio diretto a parete possibile mediante l'uso di fori di fissaggio o piedini di montaggio
- Filetto di fissaggio per guide e piastre di montaggio
- Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia secondo le specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KLIPPON POK 081606
Nr.Cat.	<a href="#">1305830000</a>
Versione	Klippon POK (custodia vuota in polycarbonato), Custodia vuota, Posizione verticale: 75 mm, Larghezza: 160 mm, Profondità: 56 mm, Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro, non trattato, lucido, grigio argento
GTIN (EAN)	4050118104790
CPZ	1 Pezzo
Utensile necessario	<a href="#">9008540000</a>

**Klippon POK (custodia vuota in policarbonato)**  
**KLIPPON POK 081606**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Larghezza	160 mm	Larghezza (pollici)	6,299 inch
Posizione verticale	75 mm	Altezza (pollici)	2,953 inch
Altezza minima	56 mm	Profondità	56 mm
Profondità (pollici)	2,205 inch	Larghezza di fissaggio	148 mm
Altezza di fissaggio	45 mm	Peso netto	250 g

**PE70 Dati Generali**

Campi di applicazione	Impianti portuali, Settore meccanico, Processo industriale, Sistema dei trasporti	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Coppia di serraggio delle viti coperchio	2,5 Nm	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto, Manicotto di montaggio
Norme	DIN EN 62208 - Norma sulle custodie vuote	Spessore del materiale del coperchio	3,5 mm
Spessore del materiale della custodia	4,19 mm	Spessore materiale	4,19 mm
Materiale	poliestere rinforzato con fibra di vetro	Materiale delle guarnizioni	Cloroprene
Superficie	non trattato, lucido	Temperatura d'esercizio, min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio, max.	100 °C	Resistenza agli urti	IK 08 secondo (IEC 62262 e DIN EN 50102)
Grado di protezione	IP66	Fissaggio della custodia	Installazione attraverso la parete posteriore custodia, Staffe di fissaggio
Allegato coperchio	Cacciavite a croce		

**Collegamenti a vite**

M12	1	M16	1
M20	1		

**Collegamenti a vite a destra**

M12	1	M16	1
M20	1		

**Collegamenti a vite in alto / in basso**

M12	11	M16	5
M20	4	M25	3

**Dati generali Accessori**

Altezza di fissaggio	45 mm	Larghezza di fissaggio	148 mm
Materiale	poliestere rinforzato con fibra di vetro	Spessore materiale	4,19 mm
Superficie	non trattato, lucido		

**Equipaggiamento orizzontale**

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x20	WDU 4 / ZDU 4	1x17
-----------------------------	------	---------------	------

**Equipaggiamento verticale**

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	*	WDU 4 / ZDU 4	*
-----------------------------	---	---------------	---

**Klippon POK (custodia vuota in policarbonato)  
KLIPPON POK 081606**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Numeri certificati custodia**

Numero del certificato, custodia preconfezionata (EAC)	RU C-DE.ГБ08.B.01328	Numero del certificato, custodia vuota (EAC)	RU C-DE.ГБ08.B.00472
N° certificato (GERMLLOYD)	TAE00002R2	N&deg; Certificato (cULus)	E256877

**Classificazioni**

ETIM 5.0	EC002503	ETIM 6.0	EC000261
eClass 6.2	27-18-05-02	eClass 7.1	27-18-05-02
eClass 8.1	27-18-05-02	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

**Approvazioni**

Omologazioni


 ROHS Conforme
**Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN EN</a> <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> <a href="#">FL KLIPPON POK EN</a> <a href="#">FL SHIPBUILDING 2016 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>
Documentazione utente	<a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN DE</a> <a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon POK Empty Enclosures IND - DoC DE PS2401_160412_001ISS01</a>
Specifiche del capitolato	<a href="#">Klippon POK 081606_1305830000_DE</a> <a href="#">Klippon POK 081606_1305830000_EN</a>

**Klippon POK (custodia vuota in policarbonato)  
KLIPPON POK 081606**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**