

SAIE-7/8S-4-0.4U-H**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Per il collegamento lato apparecchio è necessario installare diversi connettori nel cablaggio dei sensori e attuatori. Questi sono disponibili nelle varianti M12, M8 e naturalmente M5.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAIE-7/8S-4-0.4U-H
Nr.Cat.	2577160000
Versione	Spina incorporata, 7/8", 7/8", Numero di poli: 4
GTIN (EAN)	4050118586817
CPZ	1 Pezzo

SAIE-7/8S-4-0.4U-H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto	66 g
------------	------

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Norme

N° certificato (cURus)	E307231
------------------------	---------

Dati generali

Campo di temperatura custodia	-25...+85 °C	Cicli di inserimento	≥ 100
Codifica	nessuno	Corrente nominale	8 A
Diametro esterno conduttore	-	Filettatura del collegamento	7/8"
Grado di protezione	IP67, se avvitato	Lunghezza trefolo/cavo	0,4 m
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco, nichelato	Materiale dei contatti	CuZn
Numero di poli	4	Pressacavi	7/8"
Sezione del conduttore	0,75 mm ²	Superficie dei contatti	dorata
Tensione nominale	300 V	Tipo di collegamento	Maschio

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002635	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-01-02	eClass 9.1	27-44-01-03

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

SAIE-7/8S-4-0.4U-H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold


Germany

Fon: +49 5231 14-0


Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Disegni



Schema elettrico



Schema dei poli

