

**Cabtite (sistema di inserimento cavi)  
CABTITE FR 10/6 BK SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Il telaio, realizzato a partire da un singolo pezzo, è rapido e facile da equipaggiare ed è fatto in plastica rinforzata in fibra di vetro, che assicura stabilità dimensionale. La guarnizione prigioniera in schiuma assicura una sigillatura efficace IP66 in conformità alla norma DIN EN 60529, anche su superfici verniciate e ruvide.

**Dati generali per l'ordinazione**

| Tipo       | CABTITE FR 10/6 BK SET                                                                                                                                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.Cat.    | <a href="#">2583760000</a>                                                                                                                                                                                    |
| Versione   | Telai, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 19.6 mm, Larghezza: 70 mm, Profondità: 19.6 mm, -40 °C...120 °C, IP54, IP65, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118617153                                                                                                                                                                                                 |
| CPZ        | 1 Pezzo                                                                                                                                                                                                       |

**Cabtite (sistema di inserimento cavi)**  
**CABTITE FR 10/6 BK SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                      |            |                        |            |
|----------------------|------------|------------------------|------------|
| Lunghezza            | 106 mm     | Lunghezza (pollici)    | 4,173 inch |
| Larghezza            | 70 mm      | Larghezza (pollici)    | 2,756 inch |
| Posizione verticale  | 19,6 mm    | Altezza (pollici)      | 0,772 inch |
| Altezza minima       | 19,6 mm    | Profondità             | 19,6 mm    |
| Profondità (pollici) | 0,772 inch | Larghezza di fissaggio | 32 mm      |
| Altezza di fissaggio | 83 mm      | Peso netto             | 58,1 g     |
| Diametro             | 5,5 mm     |                        |            |

**Informazioni generali**

|                     |                                                                                    |                               |       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| Coppia di serraggio | 3 Nm                                                                               | Larghezza apertura            | 46 mm |
| Lunghezza apertura  | 68,5 mm                                                                            | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0   |
| Guarnizione         | 6 guarnizioni piccole<br>oppure 1 guarnizione<br>grande e 2 guarnizioni<br>piccole | Alogeni                       | No    |
| Silicone            | No                                                                                 | Guarnizione                   | TPE   |
| Materiale           | poliammide, rinforzato in<br>fibra di vetro                                        |                               |       |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC002624    | eClass 6.2 | 27-14-92-01 |
| eClass 9.0 | 27-18-28-15 | eClass 9.1 | 27-18-92-65 |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici   | <a href="#">STEP</a>                              |
| Documentazione utente | <a href="#">CabTite Installation Instructions</a> |

**Cabtite (sistema di inserimento cavi)  
CABTITE FR 10/6 BK SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

