

**Cabtite (sistema di inserimento cavi)
CABTITE CGS M63 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Per i fori passanti metrici da M20 a M63, il sistema di inserimento cavi Cabtite offre pressacavi separabili per cavi con o senza connettore. In caso di manutenzione o modifiche al sistema, cavi preconfezionati con diametro da 2 a 35 mm possono essere inseriti rapidamente e in sicurezza in pannelli o custodie. Una sigillatura affidabile di grado IP66 conforme alla norma DIN EN 60529 e un inserimento completamente sicuro (fermacavo basato sulla norma DIN EN 62444) sono assicurati posizionando delle guarnizioni fessurate con un taglio a onda attorno al cavo prima dell'inserimento in una delle due metà del pressacavo. Il sistema separabile assicura un'installazione facile e rapida. Dopo l'inserimento della guarnizione, le due metà del pressacavo vengono semplicemente incastrate insieme. Un controdado, anch'esso separabile, posto sul lato interno del pannello assicura una presa affidabile e sicura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CABTITE CGS M63 BK
Nr.Cat.	2584120000
Versione	Pressacavo separabile, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 24.7 mm, M 63, IP54, IP65, IP66
GTIN (EAN)	4050118617238
CPZ	5 Pezzo

Cabtite (sistema di inserimento cavi)
CABTITE CGS M63 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	39,7 mm	Lunghezza (pollici)	1,563 inch
Larghezza	72 mm	Larghezza (pollici)	2,835 inch
Posizione verticale	24,7 mm	Altezza (pollici)	0,972 inch
Profondità	39,7 mm	Profondità (pollici)	1,563 inch
Peso netto	51 g		

Informazioni generali

Coppia di serraggio, min.	6,8 Nm	Coppia di serraggio, max.	7 Nm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Guarnizione	1 guarnizione grande oppure 4 guarnizioni piccole
Diametro apertura	63 mm	Filettatura (esterna)	M 63
Lunghezza filettatura	15 mm	Passo del filetto	1,5 mm
Apertura della chiave 1	68 mm	Apertura della chiave 2	82 mm
Alogeni	No	Silicone	No
Guarnizione	TPE	Materiale	poliammide, rinforzato in fibra di vetro

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-32

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	STEP
---------------------	----------------------