

**SlimFix
SFX-DT 9/24 MM BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Alta flessibilità: SFX**

I cartellini di siglatura SFX sono la scelta ideale per la siglatura dei cavi, se preferite le classiche fascette serracavo. I cavi non sempre seguono una linea retta. Il poliuretano utilizzato nei marcatori SFX soddisfa questa esigenza grazie alla sua elevata flessibilità. Il marcatore segue tutte le curve del cavo e si fissa con semplicità.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SFX-DT 9/24 MM BL
Nr.Cat.	2621490000
Versione	SlimFix, Segnafili e segnacavi, 7 - , 26 x 15 mm, blu
GTIN (EAN)	4050118625554
CPZ	1.000 Pezzo
stampante compatibile	2430920000

**SlimFix
SFX-DT 9/24 MM BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	15 mm	Larghezza (pollici)	0,591 inch
Posizione verticale	26 mm	Altezza (pollici)	1,024 inch
Peso netto	0,2 g		

Dati generali

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego	-30...65 °C
Classe d'inflammabilità UL 94	HB	Colori	blu
Dimensioni del campo di siglatura	23.5 x 9 mm	Larghezza	15 mm
Materiale	Polietilene	Versione	esente da alogeni

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Diametro esterno conduttore	7 -
Diametro esterno del conduttore, min.	7 mm		

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

**SlimFix
SFX-DT 9/24 MM BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

