

THM
THM WO 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Simile alla figura

I segnacavi THM WriteOn su bobina sono usati per siglare conduttori e cavi con diametro esterno max. di 36 mm. La striscia adesiva trasparente fissa e protegge la stampa sulla superficie del marcatore.

- Protezione della siglatura contro sporco e abrasioni mediante rivestimento con striscia adesiva trasparente
- Stampa semplice e rapida con stampanti a trasferimento termico di alta qualità

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THM WO 24.5/100 WS
Nr.Cat.	2004970000
Versione	THM, Segnafili e segnacavi, 8 - 23 mm, 25.4 x 100 mm, bianco
GTIN (EAN)	4050118415391
CPZ	2.000 Pezzo
stampante compatibile	2430920000 2448870000

THM
THM WO 24.5/100 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	100 mm	Larghezza (pollici)	3,937 inch
Posizione verticale	25,4 mm	Altezza (pollici)	1 inch
Profondità	0,025 mm	Profondità (pollici)	0,001 inch
Peso netto	0,406 g		

Dati generali

Adesivo	Adesivo di poliacrilato	Alogeni	No
Campo delle temperature di impiego	-40...150 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colori	bianco	Dimensioni del campo di siglatura	24,5 x 25 mm
Larghezza	100 mm	Materiale	Pellicola in poliestere
Numero per rotolo	2.000	Tipo di stampa	Neutro

Segnafile e segnacavi

Alogeni	No	Diametro esterno conduttore	8 - 23 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	23 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	8 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	120 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0,75 mm ²

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN
---------------------	-----------------------