

**Serie A
APGPC 1.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Collegamento di campo con tecnologia PUSH-IN**

L'innovativa tecnologia PUSH IN riduce al minimo il tempo necessario per effettuare il cablaggio. La tecnica ad innesto diretto garantisce elevata forza di sfilamento al conduttore e semplicità di gestione di tutte le tipologie di fili.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	APGPC 1.5
Nr.Cat.	2482530000
GTIN (EAN)	4050118494563
CPZ	50 Pezzo

**Serie A
APGPC 1.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	3,3 mm
Posizione verticale	16 mm
Profondità	13 mm
Peso netto	0,22 g

Larghezza (pollici)	0,13 inch
Altezza (pollici)	0,63 inch
Profondità (pollici)	0,512 inch

Temperature

Temperatura di magazzino, max.	40 °C
Temperatura di magazzino	10 °C...40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C

Temperatura di magazzino, min.	10 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C

Dati dei materiali

Materiale	Wemid	Colori	arancione
-----------	-------	--------	-----------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002848	eClass 6.2	27-14-11-45
eClass 9.0	27-14-11-92	eClass 9.1	27-14-11-92

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN
Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks

**Serie A
APGPC 1.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

